

Your Job

Our Solution™

SHAVIV

Leader nelle soluzioni di sbavatura

GloBurrization



- ✓ Veloce
- ✓ Compatto
- ✓ Accurato
- ✓ Multi proposta

soluzioni di sbavatura

GloBurrization



✓ **Lame intercambiabili** ✓ **Progettate per rimuovere bave su acciai, alluminio, rame e plastiche** ✓ **Manici Glo-Burr B & E lavorano sia con le lame serie B sia serie E** ✓ **Leggeri, tecnologia antiscivolo, prodotti da speciali plastiche rinforzate**

Soluzione 1 Glo-Burr sets e kits singoli

Glo-Burr B - Operazioni di sbavatura standard

B10 Glo-Burr * | 155-29152
Rimuovono bave con truciolo a spirale



B20 Glo-Burr | 155-00274
Rotazione oraria ed antioraria per materiali a truciolo polveroso



B30 Glo-Burr | 155-00275
rimuovono bave interne ed esterne nei fori fino a 4 mm di spessore




B11 Glo-Burr | 155-00273
Extra sottile. Rimuove bave da fori con micro diametri di 2 mm



* B10 Glo-Burr

Il modello B10 può essere fornito nei seguenti colori:

Colore	Codice nr.
Verde	155-29152
Rosso	155-29153
Blu	155-29134
Giallo	155-29154



Disponibile la scatola-display contenente 48 pezzi

Soluzioni Glo-Burr B

Disponibile il Kit in assortimento da 48 pezzi
154-00050



Contiene lame B10, B20, B30, B11 (12 lame per tipo)

Glo-Burr E - Operazioni di sbavatura gravose

E100 Glo-Burr * | 155-29155
Rimuovono bave con truciolo a spirale



E200 Glo-Burr | 155-00268
Rotazione oraria ed antioraria per materiali a truciolo polveroso



E300 Glo-Burr | 155-00267
rimuovono bave interne ed esterne nei fori fino a 6 mm di spessore




E111 Glo-Burr | 155-00270
Extra sottile. Rimuove bave da fori con micro diametri di 1.5 mm



* E100 Glo-Burr

Il modello E100 può essere fornito nei seguenti colori:

Colore	Codice nr.
Verde	155-29155
Rosso	155-29156
Blu	155-29133
Giallo	155-29157



Disponibile la scatola-display contenente 48 pezzi

Soluzioni Glo-Burr E

Disponibile il Kit in assortimento da 48 pezzi
154-00049



Contiene lame E100, E200, E300, E111 (12 lame per tipo)

Glo-Burr Handy Kits

Glo-Burr Handy Kit 4B

Kit completo per qualsiasi operazione di sbavatura standard contiene 4 manici Glo-Burr B con le relative lame B10, B20, B30, B11



Nome del Set	Manico	Lame intercambiabili	Codice nr.
Handy Kit 4B	Glo-Burr	B10, B20, B30, B11	154-90042

Glo-Burr Handy Kit 4E

Kit completo per qualsiasi operazione di sbavatura gravosa contiene 4 manici Glo-Burr E con le relative lame E100, E200, E300, E111



Nome del Set	Manico	Lame intercambiabili	Codice nr.
Handy Kit 4E	Glo-Burr	E100, E200, E300, E111	154-29144

Soluzione 2 Raschietto

Scrape-Burr 42 Raschiatore per applicazioni gravose



Questo raschiatore è provvisto di una lama fissa triangolare con tre spigoli taglienti per la finitura e la raschiatura di qualità.



C42

Nome del Set	Manico	Lama	Codice nr.
Scrape-Burr 42	Glo-Burr	C42	155-90079

Scrape-Burr 40 Raschiatore universale



Questo raschiatore è provvisto di una lama fissa triangolare con tre spigoli taglienti per la finitura e la raschiatura di qualità.



C40

Nome del Set	Manico	Lama	Codice nr.
Scrape-Burr 40	Glo-Burr	C40	155-90078

Scrape-Burr 400 Raschiatore per finitura



Questo mini utensile garantisce un'ottima finitura su pezzi di precisione. E' composto da una lama triangolare a tre taglianti, extra-sottile e resistente per raschiature e finiture di alta qualità.



E400

Nome del Set	Manico	Lama	Codice nr.
Scrape-Burr E400	Glo-Burr	E400	155-90080

Scrape-Burr Kit 3+1



I tre raschiatori in un unico kit!
In più, un manico Glo-Burr con lama B 10 **GRATIS.**



C42



C40



E400



B10

Nome del Set	Manico	Lama	Codice nr.
Scrape-Burr Kit	Glo-Burr	B10, C40, C42, E400	154-90081

Soluzione 3 Cerra Burrs (Lame in ceramica)

per materiali
plastici

Cera-Burr



- Lame in ceramica per plastica e per rimozione bave da materiali teneri
- Le nuove lame curve permettono di raggiungere aree ad angolo e arcate
- Le lame ceramiche sono resistenti e leggere allo stesso tempo
- L'utensile ideale per rimuovere il testimone dello stampo dalla plastica
- Evita gli incidenti comuni rispetto all'utilizzo di lame ausiliarie







Nome del Set	Manico	Lame intercambiabili	Codice nr.
Cera-Burr	Glo-Burr	Fissa	155-90084
Cera-Burr Curve Q11	Glo-Burr	Fissa	155-00239


Come sostituire le lame B + E dal Glo-Burr




1. Girare il manico fino alla posizione di allineamento (sbloccato).
2. Estrarre le lame da sostituire.
3. Inserire le nuove lame intercambiabili.
4. Girare il manico fino alla posizione di allineamento.




Area per le lame intercambiabili di scorta



1.
Premere verso il basso il tappo fino ad estrazione totale.



2.
Inserire le lame intercambiabili all'interno del manico.



3.
Richiudere il tappo fino a chiusura totale.



Guarda

Your Job

Our Solution™

SHAVIV

Leader nelle soluzioni di sbavatura